

KERN

balance de table

non étalonnable, plateforme en plastique, Ø 150 mm, plage de pesage entre 0 et 2,2 kg, Lisibilité par incréments de 1 g

Numéro d'article: 208521



KERN



KERN Balance de table compacte

pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

KERN balance de table

- non étalonnable
- plateforme en plastique, Ø 150 mm
- plage de pesage entre 0 et 2,2 kg
- Lisibilité par incréments de 1 g
- hauteur x largeur x profondeur 39 x 170 x 240 mm
- Avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage, Auto-Off
- équipé de Affichage LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
- À poser sur la table

Détails techniques





type de balance	balance de table	hauteur	39 mm
étalonnable	non	largeur	170 mm

matériau de plateforme	plastique	profondeur	240 mm
diamètre de plateforme	150 mm	fonction de comptage des pièces	non
plage de pesage	0-2,2 kg	étalonnage	oui
lisibilité	1 g	installation	table
balance fonctions	réglage (CAL), étalonnage, Auto-Off	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
alimentation	fonctionnement avec batterie	Marque selon le registre alleman	KERN
équipement balance	Affichage LC	Poids	0,7 kg

Accessoires

208524	Adaptateur secteur 230V/50 Hz pour balance de table
--------	---

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris