

KERN

balance de table

FOB 1.5K0.5

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 175 x 165 mm,
plage de pesage entre 0 et 1,5 kg,
Lisibilité par incréments de 1,5 g

Numéro d'article: 235916

KERN



KERN balance de table FOB 1.5K0.5






- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 175 x 165 mm
- plage de pesage entre 0 et 1,5 kg
- Lisibilité par incréments de 1,5 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage
- équipé de Affichage LC
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible

Détails techniques

type de balance	balance de table	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
matériau de plateforme	acier inoxydable	équipement balance	Affichage LC
largeur de plateforme	175 mm	étalonnage	oui
profondeur de plateforme	165 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200

plage de pesage	0-1,5 kg	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
lisibilité	1,5 g	Marque selon le registre allemand	KERN
balance fonctions	réglage (CAL), étalonnage	Poids	2,4 kg

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu