

## Bauer crochet de charge LH-I

force 2500 kg, hauteur x largeur x profondeur 455 x 300 x 180 mm, pour 1 dent de fourche, pour préhension par grue, en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune



Numéro d'article: 222516



## Bauer Crochet de charge LH-I

crochet de charge





- force 2500 kg
- hauteur x largeur x profondeur 455 x 300 x 180 mm
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 68 x 168 mm
- Avec protection antiglisement
- avec 1 crochet et 1 œillet
- pour 1 dent de fourche
- pour préhension par grue
- en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune

### Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	grutable	pour préhension par grue
type de moyen de levage	élinguage	pliable	non
manutention de charge	accessoire pour gerbeurs	hauteur des fourreaux de fourche	68 mm
accessoire pour gerbeurs	crochet de charge	largeur des fourreaux de	168 mm

		fourche
charge (max.)	2500 kg	matériau acier
hauteur	455 mm	surface laqué
largeur	300 mm	couleur orangé jaune // RAL2000
profondeur	180 mm	exécution couleur orangé jaune // RAL2000
équipement manutention de charge	1 crochet et 1 œillet	équipement de sécurité engins de
modèle	pour 1 dent de fourche	Poids 10 kg

## Cela s'adapte aussi ...

210867		gerbeur hydraulique, force 1000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 80 mm, hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 90 mm, mât simple
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
908193		palan à levier, charge de traction 1500 kg, levée standard longueur 1,5 m, nombre de brins 1