

Manorga Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1280 x 600 mm, Feldlast 1250 kg / Fachlast 110 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



MANORGA

3 YEARS WARRANTY

Made in Europe

Artikelnummer: 532397



Manorga Akten-Steckregal

Anbauregal

Manorga Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1280 x 600 mm
- Feldlast 1250 kg / Fachlast 110 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 600 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen
- Im Raster von 62,5 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem.




Angebot

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Regal	Material	Stahl
Regaltyp	Aktenregal	Regal Ausstattung	Böden
Regalsystem	Stecksystem	Fachbreite	1250 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Fachtiefe	600 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Höhe	2000 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	1280 mm	Ordnerhöhen	5 Stück
Tiefe	600 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Fachlast	110 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	1250 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Garantie	3 Jahre
Höhenstellraster Ebene	62,5 mm	Gewicht	19 kg
Nutzung	beidseitig		

Zubehör

532390		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 780 x 600 mm, Feldlast 1250 kg / Fachlast 125 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
532394		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1030 x 600 mm, Feldlast 1250 kg / Fachlast 125 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
532396		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1250 x 600 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, der Boden wird eingelegt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfäche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium

551468



Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg