



Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C
beleuchtbar	ja
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	10,2 g
Lebensdauer	30.000 Zyklen
B10	40.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78
MOQ Auftrag	10
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

**> Einbaumaße**

Einbauöffnung	22,3 mm
Einbautiefe	50 mm
Einbauhöhe	12.1 mm
Raster, min.	30 x 30 mm
Außenmaß Länge	28 mm
Außenmaß Breite	28 mm
Außenmaß Höhe	36.4 mm
Maß des Bundes	ø 28 mm

**> Mechanische Kennwerte**

Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungsmoment	1,3 Nm
Drehwinkel	2 x 40°
Befestigung	Gewinding
Drehmoment Gewinding, max.	1,2 Nm

**Direkte Links**[> RAFI eCatalog](#)