

## Scangrip

### Tête de projecteur

#### MULTILIGHT CONNECT FLOOD

convient pour pour poignée de  
lampe de travail, Ampoule : DEL  
COB, angle de rayonnement 110 °




Numéro d'article: 254545





#### Tête de projecteur

- convient pour pour poignée de lampe de travail
- hauteur x longueur x largeur 106 x 57 x 116 mm
- Ampoule : DEL COB
- durée d'éclairage 6,5 - 13 h
- angle de rayonnement 110 °
- avec variateur à 2 niveaux
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie



type d'outil	lampe industrielle	fonction lampe	avec variateur à 2 niveaux
type de lampe	Tête de projecteur	longueur	57 mm
convient pour (produit/matériau)	Poignée de lampe de travail	hauteur	106 mm
type d'ampoule	DEL COB	largeur	116 mm
Durée d'éclairage	6,5-13 h	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
flux lumineux	750-1500	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
avec variateur	oui	garantie	3 années
angle de rayonnement	110 °	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
type de batterie	METABO/CAS	Poids	0,12 kg
capacité de batterie	5,2 Ah		

## Accessoires

254539		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil
254542		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 10 / 70 °, avec fonctionnement réseau/sans fil