



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: TK1327 Trappensteekwagen staal



Stabiel gelaste constructie, met schep van staalplaat, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Met 2 luchtbanden, kunststof velf, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsterren, elk met 5 wielen van TPE rubber Ø 125 mm . Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
Schepbreedte (mm)	320
Schepdiepte (mm)	250
Totale breedte (mm)	590
Totale hoogte (mm)	1300
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Uitvoering	für gelegentliche Treppenfahrten
Gewicht (kg)	20
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976213279