

Termékinformációk

97 43 05

Krimpelő-rendszerfogó

Cserélhető krimp profilokhoz



- Beszerelt krimpelő betéttel szigetetlen, nyitott dugós csatlakozókhoz (4,8 és 6,3 mm csatlakozó-szélesség)
- Csak egyetlen szerszám csaknem 1000 krimpeléshez
- Közel párhuzamos krimpelő mozgás
- Állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés karos áttétellel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Ergonómiai kialakítású fogantyúk
- Különböző helyező segédeszközök a helyzet pontos meghatározásához
- Krimpelő betétek a kínált választékon túlmenő alkalmazásokhoz külön érdeklődésre
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Általános

Cikkszám	97 43 05
EAN	4003773031031
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	618 g
Méret	200 x 96 x 17 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	Krimpelő rendszerfogó szigetetlen, nyitott dugós csatlakozókhoz (4,8 és 6,3 mm csatlakozó-szélesség)
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 6,0 mm ²
Fészkek száma	3
AWG	20 — 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk