

Casco bokwiel

draagvermogen 800 kg, diameter 200 mm, naaf lengte 60 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243681



bokwiel

- draagvermogen 800 kg
- diameter 200 mm
- naaf lengte 60 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- schroefgatafstand 105x84/76 mm
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	800 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	naaf lengte	60 mm
wiel-ø	200 mm	afstand schroefgat	105x84/76 mm

materiaal velg	aluminium	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	dubbel kogellager	gewicht	2,846 kg