

Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 985 x 705
mm, Böden aus Holz, 3 Wände (Alu)
mit Tür, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
alu/RAL 5010 Enzianblau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 158229



Rollcart Schrankwagen mit Aluminium-Wänden

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 985 x 705 mm
- Böden aus Holz
- 3 Wände (Alu) mit Tür
- mit Doppel-Flügeltür
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu/RAL 5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Schiebebügel 1 Stück

Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Aluminium/Stahl	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	985 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	705 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1150 mm	elektrisch leitend	nein
Breite	750 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	4 Stück	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagenausrichtung	gerade	Farbe	alu/enzianblau // RAL5010
Material Boden	Holz	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	3 Wände (Alu) mit Tür	Gewicht	144 kg
Türtyp	Doppel-Flügeltür		

Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar