

## ZARGES

### Stufenstehleiter

#### Nova B

Aufstieg beidseitig, 2 x 4  
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),  
Holmlänge 0,91 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 203462



### ZARGES Stufenstehleiter Nova B

Ausführung D, A, CH, F

Aufstieg beidseitig

Stufenstehleiter

- Länder-Ausführung D, A, CH, F
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 0,91 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Aus Aluminium
- Gewicht 8,1 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Stufenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Ländervariante	Ausführung D, A, CH, F	Sicherheitsbügel	nein
Material	Aluminium	Spreizsicherung	ja
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Länge Holm	0,91 m	Ablageschale	nein
Arbeitshöhe	2,3 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	2 x 4	Norm	DIN EN 131 professional
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	8,1 kg
klappbar	ja		

## Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m <sup>2</sup> , Aus Vlies/PE