

## RAPIDLIFT Hydraulik-Palettenheber

**RAPID**  
LIFT

Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm

Artikelnummer: 210710



## RAPIDLIFT Hydraulik-Palettenheber

**Traglast 1000 kg**

Hydraulik-Palettenheber

- Traglast 1000 kg
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm
- Lenkrollen mit Feststellern
- Hubhöhe 900 mm
- Hub je Pumphub 22 mm
- Fahrgestell aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
- Gabeln aus Stahl mit Lackierung in schwarz
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel aus Stahl mit Lackierung in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- Kolben hartverchromt
- Länge x Breite 1600 x 760 mm

- Gewicht 190 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Länge	1600 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Breite	760 mm
Traglast	1000 kg	Gesamtbreite	620 mm
Länge Gabel	1150 mm	Lenkeinschlag	180 °
Tragbreite	540 mm	Schnellhub	nein
Plattformtiefe	1150 mm	Material	Stahl
Plattformbreite	500 mm	Farbe Fahrgestell	blutorange // RAL2002
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Oberfläche Fahrgestell	lackiert
Bedienung Fahrwerk	manuell	Oberfläche Rahmen	lackiert
Hubhöhe (max.)	900 mm	Oberfläche Gabeln	lackiert
Hub je Pump	22 mm	Farbe Rahmen	blutorange // RAL2002
Material Lenkrollen	Gummi	Farbe Gabeln	schwarz
Breite Lenkräder	50 mm	Material Deichsel	Stahl
Durchmesser Lenkräder	180 mm	Oberfläche Deichsel	lackiert
Material Gabelrollen	Nylon	Farbe Deichsel	schwarz
Breite Gabelrolle	82 mm	Oberfläche Kolben	hartverchromt
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Gewicht	190 kg
Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern		

## Zubehör

951159



Plattform für Palettenheber, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar