

ZARGES Industrietreppe

Podest Höhe 1,93 m, 9 geriefte Stufen (inkl. Podest), Stufen Breite x Tiefe 600 x 225 mm, 45° Neigung, aus Aluminium, Handlauf einseitig

Artikelnummer: 215141



ZARGES Industrie-Treppe

Industrietreppe

- Podest Höhe 1,93 m
- Aufstieg einseitig
- 9 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 600 x 225 mm
- 45° Neigung
- Ausladung 1,97 m
- aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch Handlauf
- Handlauf einseitig
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Befestigung mit 2 Wandkonsolen und Fußwinkel
- Gewicht 42,51 kg
- gemäß DIN EN ISO 14122

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Treppe	fahrbar	nein
Material	Aluminium	belastbar bis	300 kg
Neigung	45 °	Stufen belastbar bis	150 kg
Höhe Podest	1,93 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf
Stufen Anzahl	9	Handlauf	einseitig
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Befestigungsart	2 Wandkonsolen und Fußwinkel
Breite Stufen	600 mm	Oberfläche Stufen	verzinkt
Tiefe Stufen	225 mm	Norm	DIN EN ISO 14122
Ausladung	1,97 m	Garantie	10 Jahre
Nutzung	einseitig	Anlieferung	vormontiert
klappbar	nein	Gewicht	42,51 kg

Zubehör

215152



Handlauf für Industrietreppe, 45° Neigung, Für 9 Stufen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149286



Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm

505371



Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot

520203



Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb