

**C+P**

## **Thekenschränk**

**ERGO**

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 930 x 500 mm, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

**Artikelnummer: 503661**

# ERGO



## **C+P Thekenschränk ERGO**

Thekenschränk



- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 930 x 500 mm
- Traglast je Ebene 70 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Gummiriefenmatte
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Öffnung über Kombigriff
- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- mit GS-Zeichen
- 5 Jahre Garantie





## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schranktyp	Beistellschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	930 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Tiefe	500 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	70 kg	Türöffnungswinkel	110 °
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Kombigriff
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Zertifizierung	GS
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Garantie	5 Jahre
abschließbar	ja	Gewicht	40,1 kg
Schließsystem	Zylinderschloss		

## Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
405507		Fachboden für Regalschrank, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot