

CAT 5e, U/UTP Patchkabel
CAT 5e, U/UTP Patch Cord



- Außenmantel: PVC
- Aderquerschnitt: AWG 26/7
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Schirmung: U/UTP (ungeschirmt)
- Transparent Blau gefärbter Stecker
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Steckverbinder: FCC & EN60603-7-2
- Litzen-Innenleiter: 0,145 +/- 0,005 mm
- Manteldurchmesser: 4,6 +/- 0,3 mm
- Isolierung Litzen-Innenleiter: HD-PE
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C
- PoE kompatibel

- Sheath: PVC
- Wire cross-section: AWG 26/7
- Conductor: Copper (Cu)
- Shielding: U/UTP (unshielded)
- Transparent blue plug
- Boots with kink protection, strain relief and latch protection
- Connector: FCC & EN60603-7-2
- Stranded wire: 0.145 +/- 0.005 mm
- Diameter cable jacket: 4.6 +/- 0.3 mm
- Isolation stranded wire: HD-PE
- Operating temperature range: -20 °C up to +60 °C
- PoE compatible

Farbe Color Länge Length	Grau Grey	Blau Blue	Schwarz Black	Grün Green	Rot Red	Weiß White	Gelb Yellow
0,25 m	DK-1511-0025 401603288435	DK-1511-0025/B	DK-1511-0025/BL	DK-1511-0025/G	DK-1511-0025/R	DK-1511-0025/WH	DK-1511-0025/Y
0,50 m	DK-1511-005 401603212119	DK-1511-005/B 401603212126	DK-1511-005/BLACK 401603212263	DK-1511-005/G 401603212270	DK-1511-005/R 401603212287	DK-1511-005/WH 401603212294	DK-1511-005/Y 401603212300
1,00 m	DK-1511-010 401603212102	DK-1511-010/B 401603212317	DK-1511-010/BLACK 401603212331	DK-1511-010/G 401603212324	DK-1511-010/R 401603212348	DK-1511-010/WH 401603212355	DK-1511-010/Y 401603212362
1,50 m	DK-1511-015 401603212133	DK-1511-015/B	DK-1511-015/BLACK	DK-1511-015/G	DK-1511-015/R	DK-1511-015/WH	DK-1511-015/Y
2,00 m	DK-1511-020 401603212140	DK-1511-020/B 401603212430	DK-1511-020/BLACK 401603212485	DK-1511-020/G 401603212447	DK-1511-020/R 401603212454	DK-1511-020/WH 401603212478	DK-1511-020/Y 401603212461
3,00 m	DK-1511-030 401603212157	DK-1511-030/B 401603212492	DK-1511-030/BLACK 401603212508	DK-1511-030/G 401603212515	DK-1511-030/R 401603212522	DK-1511-030/WH 401603212539	DK-1511-030/Y 401603212546
5,00 m	DK-1511-050 401603212164	DK-1511-050/B 401603212553	DK-1511-050/BLACK 401603212560	DK-1511-050/G 401603212577	DK-1511-050/R 401603212584	DK-1511-050/WH 401603212591	DK-1511-050/Y 401603212607
7,00 m	DK-1511-070 401603212171	DK-1511-070/B	DK-1511-070/BLACK	DK-1511-070/G	DK-1511-070/R	DK-1511-070/WH	DK-1511-070/Y
10,00 m	DK-1511-100 401603212188	DK-1511-100/B 401603212676	DK-1511-100/BLACK 401603212683	DK-1511-100/G 401603212690	DK-1511-100/R 401603212706	DK-1511-100/WH 401603212713	DK-1511-100/Y
15,00 m	DK-1511-150 401603212195	DK-1511-150/B	DK-1511-150/BLACK	DK-1511-150/G	DK-1511-150/R	DK-1511-150/WH	DK-1511-150/Y
20,00 m	DK-1511-200 401603212201	DK-1511-200/B	DK-1511-200/BLACK	DK-1511-200/G	DK-1511-200/R	DK-1511-200/WH	DK-1511-200/Y
25,00 m	DK-1511-250 401603212218	DK-1511-250/B	DK-1511-250/BLACK	DK-1511-250/G	DK-1511-250/R	DK-1511-250/WH	DK-1511-250/Y
30,00 m	DK-1511-300 401603212225	DK-1511-300/B	DK-1511-300/BLACK	DK-1511-300/G	DK-1511-300/R	DK-1511-300/WH	DK-1511-300/Y

Gelb hinterlegt = Ware ab Lager verfügbar
Yellow highlighted = Available from stock

Neutral hinterlegt = Ware auf Anfrage erhältlich
not highlighted = Available on request

