

KERN EMB 200-3



Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Kategorie

| | |
|------------------|-------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Laborwaagen |
| Produktgruppe | Schulwaagen |

Messsystem

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 200 g |
| Ablesbarkeit (g) | 0,001 g |
| Auflösung | 200.000 |
| Tarierbereich | 200 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,001 g |
| Linearität | ± 0,005 g |
| außermittige Belastung bei 1/3 Max | 0,005 g |
| Empfohlenes Justiergewicht | 200 g (F1) |
| Mögliche Justierpunkte | 200 g |
| Einschwingzeit | 2,5 s |
| Anwärmzeit | 120 min |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |

Eichtechnische Daten

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Material Wägeplatte | Kunststoff, ableitfähig lackiert |
| Wägefläche (rund) Durchmesser | 82 mm |
| weighingAreaMkt | 82 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH) | 170×244×54 mm |

| | |
|---|---------------|
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Windschutz | Kunststoff |
| Durchmesser runder Windschutz - Innen | 96×35 mm |
| Durchmesser runder Windschutz - Außen | 105×35 mm |
| Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ) | 170×240×92 mm |

Display

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Displayart | LCD |
| Display Ziffernhöhe - Groß | 15 mm |
| Display - Größe | 58x18 mm |
| Display - Hinterleuchtung | nein |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

Funktionen

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| IP-Schutz (Komplettgerät) | kein IP-Schutz |
| Auto-Off (Batterie) | 3 min |
| Tarierfunktion | manual (multi) |
| Unterflurwägung | Haken |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 2 |
| Standstabilität | A (Laborwaagen: Nettogewicht < 1.5kg) |
| Dosierempfehlung | A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen) |

Energieversorgung

| | |
|--|-------------------------|
| mitgeliefertes Netzteil | Batterie |
| Netzteil-Art | Steckernetzteil |
| Eingangsspannung Netzteil / max. Strom | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / max. Strom | 9 V, 300 mA |
| Akku optional | Akku optional |
| Akku | KS-A01 |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 50 h |
| Akku-Ladezeit | 10 h |
| Batterie | 9 V Block |
| Batterie Betriebsdauer | 12 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|-------|
| Luftfeuchte Umgebung (max) | 80 % |
| Umgebungstemperatur (min) | 5 °C |
| Umgebungstemperatur (max) | 35 °C |

KERN EMB 200-3



Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

Verpackung & Versand

| | |
|------------------------|----------------|
| Abmessungen Verpackung | 220×290×150 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,85 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,4 kg |
| Lieferzeit Gesamt | 1 d |
| Art des Versands | Paketdienst |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|----------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer | 963-127 |
| Artikel Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

