

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	5 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	27 m
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	35 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,37 kW
Nenndrehzahl $n$	2900 1/min
Nennstrom $I_N$	3,75 A
Anlaufstrom $I$	8,8 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit $t$	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser $DM$	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor $m/s$	0,08 m/s

### Kabel

Länge Anschlusskabel $L$	30 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm <sup>2</sup>

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	Rp 1
-----------------------------------	------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3 0115 EM-PnP(2/PS)
Artikelnummer	4091654
EAN Nummer	4016322788942
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	980 mm
Länge <i>L</i>	957 mm
Höhenmaß mit Verpackung	400 mm
Höhe <i>H</i>	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	380 mm
Breite <i>B</i>	74 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	23 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	9,3 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1