

Artikelnummer: 150438

Kurzbeschreibung: Auslaufhahn für Industriekanister 20 + 30 l, DIN 60/61, f. Chemikalien, Säuren & Laugen, Drehgriff, PE, wei ss-rot

Langbeschreibung: Auslaufhahn für Industriekanister, geeignet für Chemikalien, Säuren & Laugen, Drehgriff, PE, wei ss-rot, diverse Varianten: Mithilfe dieses Auslaufhahns für Industriekanister erleichtern Sie sich in Ihrem Betrieb entscheidend das Ab- und Umfüllen von produktionsrelevanten Chemikalien, Säuren und Laugen. Die Auslaufgeschwindigkeit beträgt dabei mehr als 3,5 l in der Minute - eine integrierte Belüftung sorgt für einen schnellen und

gluckerfreien Auslauf. Gefertigt wurde er in Deutschland aus wei ss-rotem, bruchsicherem und lebensmittelständigem Polyethylen (PE). Der praktische Drehgriff ermöglicht eine genaue Dosierung und einen sicheren Verschluss. Zudem ist der Bisphenol A-freie Ablaufhahn bequem um 360-Grad in jede Position drehbar und verhält sich im Bereich zwischen -20-Grad C bis +70-Grad C temperaturbeständig. Ausgestattet ist er zusätzlich mit einem Tüllenanschluss für einen Schlauch. Sie erhalten diesen mit 3 Jahren Garantie versehenen und bis zu 0,4 bar druckbeständigen Auslaufhahn für Industriekanister wahlweise in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des zulässigen Kanistervolumens und der integrierten DIN-Verschraubung. Hinweis: Dieser Ablaufhahn ist nicht geeignet für die Verwendung und Dosierung von Kraftstoffen sowie leichtflüssigen Stoffen. Weitere Details: Hochwertiger Auslaufhahn für die Verwendung in Kombination mit Industriekanistern Sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Säuren und Laugen Temperaturbeständig im Bereich zwischen -20-Grad C bis +70-Grad C Frei von Bisphenol A (BPA) Druckbeständig bis maximal 0,4 bar Um 360-Grad in jede Position drehbar Mit praktischem Drehgriff Ermöglicht dank integrierter Belüftung zügiges und gluckerfreies Auslaufen Tüllenanschluss für einen Schlauch Wahlweise in verschiedenen Varianten bezüglich zulässigem Kanistervolumen integrierter DIN-Verschraubung Auslaufgeschwindigkeit: jeweils mehr als 3,5 l pro Minute Außendurchmesser Tülle: jeweils 19 mm bzw. 3/4 Zoll (Aufsteckbereich) Material: jeweils Polyethylen (PE), bruchsicher und lebensmittelbeständig Farbe: jeweils wei ss-rot Garantie: jeweils 3 Jahre Made in Germany



EAN/GTIN: 4007228550504