

OLIVIA 1265 36W 4K MILKY ON/OFF

Artikelnummer

E010310102

GTIN

4015120310102

230 V ~	DALI	IP65	IK08		CRI >80	LED 4000 K
---------	------	------	------	---	---------	------------

Produktbeschreibung

- LED-Feuchtraumleuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Wand- und Deckenleuchte, Maß 1265mm
- EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör
- Farbtemperatur ca. 4000K (neutralweiß)



Technische Daten

ALLGEMEIN

Fernbedienbar	false
Konformität	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 1265 mm x Breite 130 mm x Höhe/ Tiefe 88 mm
Gewicht	2300 g
Werkstoff	UV-beständiger Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+45 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Anschluss	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	I
Nennspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Standby-Verbrauch	0 W
Einschaltstrom	20,6 A / 303 µs

LICHT

Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung	36 W
Lichtstrom (Leuchte)	3600 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Color Quality Scale	≥ 81
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	85000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	55000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	25000 h
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A


OLIVIA 1265 36W 4K MILKY ON/OFF

Artikelnummer **GTIN**
E010310102 4015120310102

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
OLIVIA CLAMP SET 10x	E010310188	4015120310188

Masszeichnung



Lichtverteilung

