

Kappes armoire avec plaques à fentes

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950
x 1000 x 600 mm, 2 niveaux avec
tablette en acier, 3 tiroir(s),
verrouillable avec serrure à cylindre,
soubassement socle, corps avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 522511

RasterPlan

KAPPES



Kappes Armoire à tiroirs RasterPlan®

avec portes à plaques à fentes

armoire avec plaques à fentes

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier
- double porte battante à fentes
- portes à double paroi
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x100 mm
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec porte-étiquettes et cache transparent
- avec poignée tournante







- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire modulable	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	double porte battante à fentes	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	1000 mm	tablette réglable au pas	25 mm
profondeur	600 mm	tiroir réglable en hauteur	25 mm
équipement armoire	tablettes, tiroirs	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	Plateau d'établi	non
charge tablette	80 kg	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	3 pièce	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
nombre x hauteur tiroirs	3x100 mm	extension tiroir	100 %
hauteur frontale 100 mm	3 pièce	poignée	poignée tournante
capacité de charge de tiroir	110 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Structure de la paroi arrière	avec perforations et fentes
surface de corps	finition peinture époxy	exécution porte	
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	127 kg

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge