

Artikelnummer: 138952

Kurzbeschreibung: Leckage-Faltwanne asecos, befahrbar, m. Schnellverschluss-System, Textil/PVC, 660 l Volumen

Langbeschreibung: Leckage-Faltwanne asecos, befahrbar, m. Schnellverschluss-System, Textil/PVC, versch. Größen: Mit der Leckage-Faltwanne bekommen Sie Leckagen schnell und unkompliziert in den Griff. Die Wanne aus Textil sowie PVC ist befahrbar und mit einem praktischen Schnellverschlussystem ausgestattet. Kommt es in Ihrem Betrieb zur Leckage von Gefahrenstoffen, können Sie dieser mit der praktischen Falwanne dank des durchdachten Schnellverschlussystems umgehend entgegenwirken. Die Wanne ist



vollständig flüssigkeitsdicht und besteht aus PVC-beschichtetem Textil. Resistent ist das Material gegen Öle, Fette, verschiedene Säuren und Chemikalien sowie UV-Einstrahlung. Die Außenwände sind mit dem patentierten Rigid-Lock-Verstärkungssystem aus Edelstahl ausgestattet und lassen sich mit wenigen Handgriffen im 90-Grad-Winkel arretieren. Die seitlichen Stützen lassen sich mit einem leichten Zug zur Seite flach umklappen, sodass Sie von allen vier Seiten die Wanne befahren können. Das ist insbesondere zur Reinigung praktisch. Erhältlich ist die Falwanne in unterschiedlichen Größenvarianten, die zwischen 660 und 1800 Liter fassen. Weitere Details: Falzbare Auffangwanne zum Einsatz bei Leckagen von Gefahrstoffen Mit patentiertem Rigid-Lock-Verstärkungssystem aus Edelstahl an den Wänden Wände in Verriegelungsstellung in 90-Grad-Position arretierbar Stützen durch leichtes Ziehen umlegbar a'çâ,-â€œ Falwanne von jeder Seite aus einfahrbar UV-resistent, beständig gegen Öle, Fette sowie verschiedene Chemikalien und Säuren Vollständig Flüssigkeitsdicht dank einteiliger Konstruktion Unkomplizierter und schneller Aufbau Befahrbar, daher ungehinderter Zugang mit Flurförderfahrzeugen, Handhubwagen oder zur Reinigung Integrierte Messingtüllen zur Befestigung der Wanne am Boden Material: Textil, PVC-beschichtet Farbe: Schwarz Außenmaße / Innenmaße / Auffangvolumen / Gewicht: B 1400 x T 2000 x H 305 mm / B 1200 x T 1800 x H 305 mm / 660 l / 11 kg B 1400 x T 2600 x H 305 mm / B 1200 x T 2400 x H 305 mm / 890 l / 13 kg B 2000 x T 2600 x H 305 mm / B 1800 x T 2000 x H 305 mm / 1340 l / 16 kg B 2600 x T 2600 x H 305 mm / B 2400 x T 2400 x H 305 mm / 1800 l / 19 kg

EAN/GTIN: 4250101186523