

Rollcart chariot de bureau

force 150 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
500 mm, tablettes en bois, ridelles
pleines, châssis avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7035 gris clair, avec bandage
TPE

Numéro d'article: 158384



Rollcart Chariot de bureau

Avec 2 parois pleines

chariot de bureau

- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 500 mm
- tablettes en bois
- ridelles pleines
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 930 x 1180 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes à freins

Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

conducteur d'électricité non

type de chariot	chariot pour classeurs	nombre de plateaux	3 pièce
charge	150 kg	longueur de plateau	1000 mm
hauteur	930 mm	largeur de plateau	500 mm
longueur	1180 mm	poignée	1 pièce
largeur	500 mm	pneumatique	TPE
matériau de plaque	MDF	matériau de boîtier	acier
matériau de finition	soudé	Ø de roue	125 mm
matériau de châssis	acier	roulement	roulement rainuré à billes
surface	finition peinture époxy	modèle	2 parois pleines
couleur	gris clair // RAL7035	Poids	42 kg

Accessoires

158400		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158407		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158410		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158414		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal