



**Omschrijving:** Het compacte design maakt montage mogelijk in bijna elke behuizing of ICT-rack. Wordt geleverd met drie geïntegreerde bevestigingsystemen: magnetisch, schroefmontage en snap-in in een ICT-rack. Het schroefstelsel heeft een variabel montageafstand tussen de gaten. Het betreft een elektronisch bedienbaar apparaat en heeft een levensduur van 10.000 h. De body van het verlichtingssysteem is gemaakt van PC-ABS. Een geïntegreerde aansluiting zorgt ervoor dat lamp door een deurschakelaar geactiveerd kan worden met behulp van de TLSC, zonder dat additionele bekabeling benodigd is. Inclusief beschermingskap gemaakt van PC en de kleur van de verlichting is 'koud' wit

**Lamp type:** TL-buis T5/G5.

**Helderheid:** 480 Lm.

**Stroomverbruik:** 8 W.

**Bedrijfstemperatuur:** -15 °C tot +45 °C.

**Afmetingen:** 448 x 54,5 x 26 mm.

**Connections:** 2x0,75 mm<sup>2</sup> open eind kabel (lengte 1,5 m), 2x0,75 mm<sup>2</sup> vrouwelijke mini-connector voor deurschakelaar gebruik.

**Goedkeuringen:** CE, EAC.

**Levering:** Eén verlichting met vaste voedingskabel, geïntegreerde magneten en montageschroeven.

Voltage	Afwerking	CatalogNumber
230 V, 50/60 Hz	Lichtgrijs (RAL 7035)	TLC87035
230 V, 50/60 Hz	Zwart (RAL 9005)	TLC89005

24V DC beschikbaar op aanvraag.