



Boîte de rayonnage en PP, 300x183x81 mm rouge, volume 3,44 L, large



Description:

Boîtes de rayonnage en polypropylène incassable et indéformable (PP), idéales pour des formats de rayonnage types, 300x183x81 mm, large, rouge

- pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- Qualité industrielle pour supporter une charge élevée
- empilables de façon sécurisée
- enlèvement des petites pièces facilité grâce aux aspérités du fond
- porte-étiquette intégré
- volume 3,44 L
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +80° C
- compartimentable en 5 à l'aide de 4 logements de cloisons de séparation
- Accessoire séparé : étiquettes réf. 780300 ou 780400, cloisons de séparation réf. 780200, plaque de butée antichute réf. 780500
- p=profondeur=300 mm l=largeur=183 mm h=hauteur=81 mm
- Cotes intérieures : 270x170x75 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	780011
GTIN	4007228780017
Tarif douanier	39231090
Unité d'emballage (VE)	24

Couleur	rouge
Volume en l	3,44
Poids (kg)	0,27
T x B x H (mm)	300 x 183 x 81

Suremballage

Contenu en morceaux	24
---------------------	-----------

Poids par récipient (kg)	6,48
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	16
Nombre de couches	4
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,474

Carton par étage	4
Poids (kg)	123,68