



Description:

Boîtes de rayonnage en polypropylène incassable et indéformable (PP), idéales pour des formats de rayonnage types, 500x183x81 mm, large, rouge

- pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- Qualité industrielle pour supporter une charge élevée
- empilables de façon sécurisée
- enlèvement des petites pièces facilité grâce aux aspérités du fond
- porte-étiquette intégré
- volume 6,00 L
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +80° C
- compartimentable en 9 à l'aide de 8 logements de cloisons de séparation
- Accessoire séparé : étiquettes réf. 780300 ou 780400, cloisons de séparation réf. 780200, plaque de butée antichute réf. 780500
- p=profondeur=500 mm l=largeur=183 mm h=hauteur=81 mm
- Cotes intérieures : 470x170x75 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	780051
GTIN	4007228780055
Tarif douanier	39231090
Unité d'emballage (VE)	12

Couleur	rouge
Volume en l	6
Poids (kg)	0,40
T x B x H (mm)	500 x 183 x 81

Suremballage

Contenu en morceaux	12
---------------------	-----------

Poids par récipient (kg)	4,80
pdf.information.eanPu	4007228435351

Palette

Nombre de cartons	16
Nombre de couches	4
L x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 0,47

Carton par étage	4
Poids brut de la palette (kg)	96,80