

Halogen-Stiftsockellampe ECO 10x44mm, GY6,35 12V 28W klar

Artikel-Nr. 12008

Lampenleistung:	28 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Nennstrom:	2333 mA
Lichtstrom:	600 lm
Sockel:	GY6,35
Farbtemperatur:	3000 K
Durchmesser:	10 mm
Gesamtlänge:	44 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Axiale Wendel:	Ja
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Ja



Halogen-Stiftsockellampe ECO 10x44mm Halogenstiftsockellampe ECO, GY6,35, klar, mit einer mittleren Lebensdauer von 4000h., Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzklasse: B

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:27:52



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.