

Panasonic Toughbook 55 - Robust - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1145G7 / 2.6 GHz - vPro - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14")



IPS 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 5 - kbd: Französisch

Gruppe	Notebooks
Hersteller	Panasonic
Hersteller Art. Nr.	FZ-55DZ0Q2B4

Beschreibung

Panasonic Toughbook 55 - Robust - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1145G7 / 2.6 GHz - vPro - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") IPS 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 5 - kbd: Französisch

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic Toughbook 55 - 35.6 cm (14") - Core i5 1145G7 - vPro - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Französisch
Produkttyp	Notebook - 180°-Scharnierdesign - robust
Betriebssystem	Win 11 Pro
Plattform-Technologie	Intel vPro Platform
Prozessor	Intel Core i5 (11. Gen.) - 1145G7 / 2.6 GHz, bis zu 4.4 GHz / 8 MB Cache
Arbeitsspeicher	8 GB DDR4
Speicherkapazität	512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVMe
Bildschirm	35.6 cm (14") LED-Hintergrundbeleuchtung 1366 x 768 / HD
Grafik	Intel Iris Xe Grafikkarte
Tastatur	Französisch
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 19 Stunden
Besonderheiten	SSD Heizer
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM) Security Chip



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.5 cm x 27.2 cm x 3.28 cm
Gewicht	2.08 kg
Umweltschutzstandards	- EPEAT Climate+

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.