

## Cascoo

### Roulette pivotante avec frein total



force 200 kg, avec bandage TPE, diamètre 200 mm, moyeu avec Palier de pivotement, longueur moyeu 59 mm, frein total, jante en polypropylène, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243310

#### Roulette pivotante avec frein total

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 200 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 59 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	200 kg	longueur de moyeu	59 mm
pneumatique	TPE	distance trou de vis	105x84/76 mm

Ø de roue	200 mm	surface de boîtier	galvanisé
matériau de jante	polypropylène	Poids	2,42 kg
roulement	Palier de pivotement		