

KERN

balance de table

non étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 252 x 228 mm, plage de pesage entre 0 et 3 kg, Lisibilité par incréments de 0,1 g

Numéro d'article: 531558



KERN



KERN Balance de table compacte

pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

KERN balance de table


- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 252 x 228 mm
- plage de pesage entre 0 et 3 kg
- Lisibilité par incréments de 0,1 g
- hauteur x largeur x profondeur 106 x 270 x 345 mm
- Avec les fonctions réglage (CAL), formule, quantité, Pre-Tare, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, documentation GLP/ISO
- équipé de affichage LC avec deuxième affichage au dos
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible

- À poser sur la table

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| type de balance | balance de table | hauteur | 106 mm |
| étalonnable | non | largeur | 270 mm |
| matériau de plateforme | acier inoxydable | profondeur | 345 mm |
| largeur de plateforme | 252 mm | fonction de comptage des pièces | oui |
| profondeur de plateforme | 228 mm | étalonnage | non |
| plage de pesage | 0-3 kg | installation | table |
| lisibilité | 0,1 g | Numéro d'enregistrement DEEE | DE80821200 |
| balance fonctions | réglage (CAL), formule, quantité, Pre-Tare, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, documentation GLP/ISO | Type d'appareil DEEE | petit appareil CAT 5 |
| indice de protection IP | 00 : pas de protection contre la poussière/l'eau | Marque selon le registre allemand | KERN |
| alimentation | adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible | Poids | 3,5 kg |
| équipement balance | affichage LC avec deuxième affichage au dos | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 208532 |  | Imprimante thermique pour balance de table, avec adaptateur secteur 230V/50 Hz |
|--------|---|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 407892 |  | armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir |
| 528957 |  | organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris |