

bac à bec

Classic

hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polypropylène en bleu, avec barre

lot 8 pièce



Numéro d'article: 974267

Bac à bec Classic

Avec grande poignée encastrée pour soulever facilement


bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm
- en polypropylène en bleu
- avec barre
- transport facile grâce à grande poignée encastrée avant et arrière
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C
- Convient pour convoyeur à rouleaux





Détails techniques

type de récipient	bac à bec	convient pour les convoyeurs à r	oui
norme européenne	non	gerbable	oui
hauteur	200 mm	poignée	grande poignée encastrée avant et arrière
largeur	200 mm	dispositif de support	barre
profondeur	350 mm	convient pour aliments	oui
Profondeur de la tablette	300 mm	plage de température	-40 °C à +60 °C
matériau	polypropylène	couleur	bleu
recyclable	oui	taille	3 - HxIxP 200x200x350/300 mm
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	Poids	0,75 kg

Accessoires

989504		Étiquette pour bac à bec, pour récipients hauteur x largeur 200 x 200 mm
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte