

## Information produit

# 83 10 020

## Clé serre-tubes 90°

DIN 5234

- Modèle suédois
- Mâchoires coudées à 90°
- Denture orientée dans le sens inverse de la rotation
- Denture trempée par induction
- Branche en profilé double T
- Bague de fixation imperdable
- Revêtement poudre rouge, mâchoires polies
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



### Informations générales

Réf.	83 10 020
EAN	4003773014201
Pince	revêtement poudre, rouge
Poids	2.600 g
Dimensions	560 x 82 x 30 mm
Norme	DIN 5234
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Écartement	70 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 2 3/4
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 70 mm
Capacité pour écrous, ouverture	70 mm
Diamètre intérieur en pouces	Ø 2 pouces

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

