

MUNK staande trap

trap beide zijden, 2 x 6 treden met R13-laag (incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 142709



MUNK Veiligheidsladder

Aan beide zijden te bestijgen

staande trap

- trap beide zijden
- 2 x 6 treden met R13-laag (incl. bordes)
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,9 m
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip nivello®-ladderschoenen aan het balkeinde
- van aluminium
- Opgesteld hoogte 1380 mm
- gewicht 11,7 kg

Technische details

| | | | |
|---------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| stijgtechniek | staande trap | sport-/dwarsverbinding | afgekant |
| materiaal | aluminium | veiligheidsuitrusting ladder | spreidbeveiliging |
| gebruik | beide zijden | veiligheidsbeugel | ja |

| | | | |
|------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| werkhoogte | 2,9 m | spreidbeveiliging | ja |
| treden aantal | 2 x 6 | ladder uitvoering | eendelig |
| type trede/sport | treden met R13-laag | opbergbak | nee |
| diepte trede | 80 mm | ladder voor op de trap | nee |
| hoogte | 1380 mm | onderbouw | antislip nivello®-ladderschoenen |
| in-/uitklapbaar | ja | gewicht | 11,7 kg |
| verrijdbaar | nee | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149286 |  | vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar |
| 520203 |  | gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel |
| 526758 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag |
| 528920 |  | afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE |