

ZARGES staande trap

landen-uitvoering NL, trap beide zijden, 2 x 3 traanplaat treden met bekleding (incl. bordes), standhoogte 0,84 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 503412



ZARGES Standaard trapladder

NL uitvoering Aan beide zijden te bestijgen




staande trap

- landen-uitvoering NL
- trap beide zijden
- 2 x 3 traanplaat treden met bekleding (incl. bordes)
- standhoogte 0,84 m
- trede-boomverbinding geschroefd
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip voeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- gewicht 5,2 kg
- conform DIN EN 131, NL-warenwet, conform DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
land	uitvoering NL	veiligheidsbeugel	nee
materiaal	aluminium	spreidbeveiliging	ja
gebruik	beide zijden	opbergbak	nee
standhoogte	0,84 m	oppervlak steel	geëloxeerd
diepte sokkel	80 mm	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	2 x 3	onderbouw	antislip voeten
type trede/sport	traanplaat treden met bekleding	norm	DIN EN 131 // NL-warenwet // DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
in-/uitklapbaar	ja	garantie	10 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	5,2 kg
sport-/dwarsverbinding	geschroefd		

Dit past ook bij ...

524130		jaloeziedeurkast, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1000 x 430 mm, 5 ordnerhoogten, romp met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating
526691		dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 1850 x 3008 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 3 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
531194		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, laadvlak lengte x breedte 735 x 475 mm, platform van staal met rubber laag, opbouw 1 kopwand (open), duwbeugel in-/uitklapbaar, onderstel met slijtvaste kunststof coating in zilverkleurig, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, met massief rubber-banden