

Hupfer chariot à plateaux en acier inoxydable

force 120 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
600 mm, plateau(x) en acier
inoxydable avec rebord antichute,
roues avec bandage caoutchouc
plein



HUPFER
we make work flow



Numéro d'article: 587351



Hupfer Chariot à plateaux en acier inoxydable

chariot à plateaux en acier inoxydable


- force 120 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 950 x 1095 x 695 mm
- plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques



appareil de manutention	chariot de manutention	Diamètre de roue	125 mm
type de chariot	chariot à étagères	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins

matériau	acier inoxydable	conducteur d'électricité	non
charge	120 kg	alignement de niveaux	droit
longueur de plateau	1000 mm	hauteur	950 mm
largeur de plateau	600 mm	longueur	1095 mm
nombre de plateaux	3 pièce	largeur	695 mm
Hauteur entre deux plateaux	278 mm	norme européenne	non
matériau de plateforme	acier inoxydable	rehausses	aucune
équipement de plateforme	rebord antichute	rabattable	non
exécution de plateforme	insonorisé	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	modèle	avec tablier sur trois côtés
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	25 kg

Accessoires

501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

503397		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 154 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris
527618		mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière
532084		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc