

Lacont Gefahrstoff-Container

Mit Isolierung aus Mineralwolldämmung, Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, zur Lagerung im Freien, Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2075 x 2075 mm, Bodenwanne mit 660 l Auffangvolumen, Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 205514

Lacont Isolierter Gefahrstoff-Container

für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe bei aktiver Lagerung

Gefahrstoff-Container

- Mit Isolierung aus Mineralwolldämmung
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- zur Lagerung im Freien
- Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2075 x 2075 mm
- isolierte Bodenwanne mit Gitterrost
- Bodenwanne mit 660 l Auffangvolumen
- Doppel-Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich



Technische Details





Nutzungshinweis
Gefahrstoffveror

Bei aktiver Lagerung
entzündbarer Stoffe ist

Isolierung aus Mineralwolldämmung




	eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben		
Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Containertyp	Gefahrstoff-Container	Breite Tür	1950 mm
Lagerort	im Freien	Material	Stahl
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Oberfläche	verzinkt
Höhe	2385 mm	Material Gitterrost	Stahl
Breite	2075 mm	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Tiefe	2075 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Container Ausstattung	isolierte Bodenwanne mit Gitterrost	Anlieferung	fertig montiert
Auffangvolumen Bodenwanne	660 l	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Gewicht	830 kg

Zubehör

149134		Abluftüberwachung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, Leistung 0,69 W
200427		Isolierung für Gefahrstoff-Container, für Container Breite x Tiefe 2070 x 2075 mm
522750		Heizung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), mit 2/230 kW/V
522751		Heizung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), mit 3/230 kW/V
522752		Heizung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), mit 2x2/230 kW/V
522754		Heizung, für Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), mit 2/230 kW/V
522755		Heizung, für Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), mit 3/230 kW/V
522756		Heizung, für Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), mit 5/400 kW/V
700173		Stapler-/Kranentladung

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm

508470		<p>Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm</p>
525732		<p>Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm</p>
526779		<p>Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage</p>