


<b>Produktbezeichnung</b>	ET-EXO-PRO-2000RC-B
<b>Artikelnummer</b>	45007
<b>Hersteller</b>	ETHERMA



**Produktbeschreibung**

ETHERMA EXO PRO Infrarotstrahler, Funk, 2kW, sw, IP65

Der neue Premium-Infrarotstrahler ETHERMA EXO PRO ist speziell für die Anwendung im Außenbereich wie Terrassen, Balkone, Gastronomie oder Hütten entwickelt worden. Die hocheffiziente, kurzweilige Infrarotwärmestrahlung durchdringt aufgrund ihrer Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell, sorgt sehr schnell für ein spürbares Wärmegefühl und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gasstrahlern oder Gasheizpilzen. Gerade im Außenbereich sind Infrarotheizstrahler besonders flexibel einsetzbar und überzeugen durch ihre Wartungsfreiheit. Optional ist der ETHERMA EXO PRO auch mit integriertem Funk-Dimmer verfügbar, so dass sich der Heizstrahler unkompliziert per Funk-Fernbedienung steuern und in drei Stufen (33%/66%/100%) dimmen lässt. Das Gerät ist aus hochwertigem, rostfreiem Aluminium gefertigt und dank Schutzart IP 65 Strahlwasser geschützt, so dass einem ganzjährigen Einsatz im Outdoorbereich nichts im Wege steht. Die innovative Carbonheizröhre erzeugt zuverlässig maximale Wärmeleistung mit nur minimalem Restlichtanteil und ist mit 10.000 Stunden überdurchschnittlich langlebig. Sie ist durch den Reflektor umschlossen, so dass die Wärme gezielt nach vorne abgegeben wird. Farben: weiß, schwarz; geeignet für Wand- und Deckenmontage, Schutzart: IP 65, Spannung: 230 V, Steckerleitung 180 cm, Systemaufbau: CE konform

**Technische Details**

<b>Ausführung</b>	Decken-/Wandstrahler	<b>Spannung</b>	230 230 Volt
<b>Montageart</b>	Aufbau	<b>Anzahl der Heizstufen</b>	3
<b>Leistungsstufe AUS</b>	✓	<b>Min. Heizleistung</b>	825 Watt
<b>Montage über Wickeltisch</b>	✗	<b>Max. Heizleistung</b>	2500 Watt
<b>Schutzart (IP)</b>	IP65	<b>Min. Montagehöhe</b>	1,8 Meter
<b>Farbe</b>	weiß	<b>Max. Montagehöhe</b>	2,5 Meter
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	✗	<b>Höhe</b>	155 Millimeter
<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	✗	<b>Breite</b>	930 Millimeter
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	✗	<b>Tiefe</b>	250 Millimeter
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	✗	<b>RAL-Nummer</b>	90,16