

61805400	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® LTP	

Der SILVYN® LTP ist ein spiralförmig gewundener flexibler Schutzschlauch mit weichem PVC Mantel für Anwendungen an Werkzeugmaschinen, elektrischen Installationen in besonderen Umgebungen oder Anwendungen im Außenbereich, wo Flüssigkeitsdichte gefordert wird.



Material: Mantel – PVC
Spirale – verzinktes Stahlband, wendelförmig gewickelt

Eigenschaften: Selbstverlöschend
Vibration und Stoß resistent
UV-Beständig
Öl beständig
Hohe Zugfestigkeit (130kg)
Hohe Druckfestigkeit (400kg / 100mm)

Temperaturbereich: -20°C bis +105°C

Farbe: Schwarz

Norm Referenz:



DIN EN 61386

Schutzart: IP 65, IP 67, IP 68 (5 Bar) und IP 69K

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße		Durchmesser mm		Kleinsten Biegeradius mm
		NW	Zoll	innen	außen	
6180 5400	SILVYN® LTP 10	10	1/4"	7,0	11,8	35
6180 5410	SILVYN® LTP 12	12	5/16"	10,0	14,2	40
6180 5420	SILVYN® LTP 16	16	3/8"	12,6	17,8	45
6180 5430	SILVYN® LTP 20	20	1/2"	16,0	21,1	65
6180 5440	SILVYN® LTP 25	25	3/4"	21,0	26,4	100
6180 5450	SILVYN® LTP 32	32	1"	26,5	33,1	135
6180 5460	SILVYN® LTP 40	40	1 1/4"	35,4	41,8	175
6180 5470	SILVYN® LTP 50	50	1 1/2"	40,4	47,9	230
6180 5480	SILVYN® LTP 63	63	2"	51,6	59,7	280

Passende Verschraubungen: SILVYN® LTPG-M
SILVYN® LTPS-M
SILVYN® LTP 45° M
SILVYN® LTP 90° M

Passendes Zubehör: SILVYN® LTP Verbindungsstück
SILVYN® LTP-E
SILVYN® FLACHDICHTUNG

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61805400DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------