

LED-Unterbauleuchten Salva 30 x 20



Artikelnummer: **20000102**

Artikelnummer:	20000102
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7,5 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	300x200x10 mm
Socket:	
Barcode:	4018412672698

Das flache LED-Panel Salva 30x20 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Sensors lässt sich die Leuchte mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Das LED-Panel Salva verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Dimmstufe speichert. Das LED-Panel Salva ist schnell und einfach montiert und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Besonders flaches und schwebend leichtes LED-Panel
- Mit integriertem Sensor zum Ein- und Ausschalten und dimmen.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000102	nein	< 6	300 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412672698	> 0,47	0,428	200 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: G	0,391	10 mm
Zolltarifnummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
94051140900		3000 K	500,00 g
Verpackung			
Colorbox/Barcode 1	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeigenschaft Ra	Produktdaten
4018412672698	8 kWh/1000h	≥80	Beleuchtungstechnologie
Colorbox/Inhalt (Stück)	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
1	25000 h	110 °	Farblich abstimmbare Lichtquelle
Colorbox/Gewicht	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
154,00 g	7,5 W	60 lm/W	Vernetzte Lichtquelle
Colorbox/Abmessungen	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	nein
L=40 B=205 H=340 mm	70 mA	warmwhite	Modell (Technisch)
Innerbox/Barcode 1	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	LED-Unterbauleuchte
4018412672704	220-240 V	450 lm	Inverkehrbringer
Innerbox/Inhalt (Stück)	Frequenz Nominalwert	Leuchtdaten	
2	50 Hz	Enthält verbaute LED	ja
Innerbox/Gewicht	Vorschaltgerät	IP-Schutzart	20
122,00 g	Typ	Kabelende	Euro-Flachstecker
Innerbox/Abmessungen	SELV	Kabellänge	1500 mm
L=380 B=220 H=82 mm	Sensordaten	Memoryfunktion	Nein
Transportkarton/Barcode 1	Typ	Schutzklasse	II
4018412672711	Infrarot-Sensor		
Transportkarton/Inhalt (Stück)			
20			
Transportkarton/Gewicht			
650,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=340 B=432 H=438 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			