

# ARENAS-avenir

## Flüssiges tensidfreies Waschmittel

- ▲ Phosphatfreies, tensid- und seifenfreies Waschmittel-Konzentrat
- ▲ Ausgezeichnete Waschleistung bei 30–90 °C
- ▲ Frei von Duft- und Farbstoffen
- ▲ In Kombination mit ARENAS-oxydes VAH-gelistet
- ▲ Gutachten des Instituts Hohenstein Laboratories über Waschleistung und Materialbeständigkeit des Waschgutes liegt vor



### Anwendungsbereich

Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien im Temperaturbereich von 30–90 °C geeignet. Nicht geeignet für Textilien aus Wolle und Seide. Zur chemothermischen Wäschedesinfektion von alkalibeständigen, bleichbaren Textilien in Kombination mit ARENAS-oxydes.

### Anwendung


Die zu waschenden Textilien sind nach Farbe und den vorgegebenen Waschttemperaturen zu sortieren. Produkt nur mit Wasser verdünnt in die Waschmaschine einspülen.

### Textilwäsche:

#### Dosierung über Dosierpumpen

Dosierempfehlung für Waschmaschinen	Hauptwäsche
Härtebereich 1 ( $< 1,5$ mmol/L)	0,1 %–0,4 %
Härtebereich 2 (1,5 – 2,5 mmol/L)	0,4 %–0,6 %
Härtebereich 3 ( $> 2,5$ mmol/L)	0,5 %–0,8 %

Den Kanister an den Pumpenanschluss für das Waschmittel anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch die Programmsteuerung der Waschmaschine.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Alkalien, Komplexbildner, Korrosionsschutzmittel.  
pH-Wert (Konzentrat):  $> 13,5$

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Potassium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
j652710	10 L Kanister	13,2	60
j652721	20 L Kanister	26,4	36
j652772	200 L Fass	264	2