



Leírás:

R 1" x 3/4"-os (R 1" x 19 mm) derékszögű tömlővég törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben, tömlők tartályokra csatlakoztatáshoz

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- hollandi anyával, HD-PE
- gumitömítéssel
- d1= R 1" átmérőjű csőmenettel
- csővég külső átmérője d2 = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)
- h = 52 mm
- ma= 41 mm (összesen: 51 mm)

Információk:

Cikk

Cikkszám	540300
GTIN	4007228702217
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	10

szín	természetes
Súly (kg)	0,02

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	10
M x S x M (mm)	250 x 250 x 85

KE bruttó tömege, kg	0,2
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	336
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonok száma rétegenként	42
Súly (kg)	692,0