

## Information produit

# 87 05 250

### KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

### Informations générales

Réf.	87 05 250
EAN	4003773005681
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière minces
Poids	366 g
Dimensions	250 x 50 x 18 mm
Norme	DIN ISO 8976
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Positions de réglage	25
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 2
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 50 mm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



