

Krause Montagetreppe

Podest Höhe x Breite x Tiefe 200 x 520
x 305 mm, 1 Gitterroststufen (inkl.
Podest), Aus Aluminium

Artikelnummer: 203430



Krause Montage-Treppe

universell einsetzbar

Montagetreppe


- Podest Höhe x Breite x Tiefe 200 x 520 x 305 mm
- Aufstieg beidseitig
- 1 Gitterroststufen (inkl. Podest)
- Stufentiefe 240 mm
- Höhe x Breite 200 x 360 mm
- Aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- Rutschhemmende Fußkappen
- Belastbar bis 150 kg

- Gewicht 2,5 kg
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie






Technische Details

Steigtechnik	Montagetreppe	Tiefe	590 mm
Material	Aluminium	belastbar bis	150 kg
Nutzung	beidseitig	klappbar	nein
Höhe Podest	200 mm	fahrbar	nein
Breite Podest	520 mm	Sprossen-/Holmverbindung	verschweißt
Tiefe Podest	305 mm	Sicherheitsbügel	nein
Tiefe Stufen	240 mm	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	1	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Stufen-/Sprossentyp	Gitterroststufen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Höhe	200 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	360 mm	Gewicht	2,5 kg

Zubehör

203439		Höhenverstellbare Fußplatte für Montagetreppe, mit Gummiauflage, Höhenverstellung 60 mm
--------	--	---

Dazu passt auch ...

213054		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217108		Cutter, mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss