

**Artikelnummer:** 131522

**Kurzbeschreibung:** Hoogte verstelbare werktafel, 2 motoren, multiplex, 1500 x 700 mm

**Langbeschrijving:** Elektrisch in hoogte verstelbare werktafel, 2 motoren: Ergonomisch, stabiel en duurzaam In het kader van de ergonomische eisen groeien ook de eisen die gesteld worden aan moderne werkplekken in het bedrijf. Dankzij de traploze hoogteverstelling is zittend en staand werken waarbij uw rug en gewrichten ontzien worden, gewaarborgd. De stevige onderstellen (RAL 9006) zijn vervaardigd van gepoedercoat staal. De hoogteverstelling (695-1150 mm) gaat via twee motoren, de verstersnelheid bedraagt max. 40 mm/sec.

- Draagvermogen statisch: max. 250 kg
- Draagvermogen dynamisch: max. 100 kg
- Onderstelbreedten: 1300, 1450 of 1600 mm

U heeft de keuze uit twee verschillende werkbladen:

- gemelamineerd werkblad (1600 x 800 mm), 28 mm dik, lichtgrijs, krasvast
- Multiplex-werkblad van 19-voudig verlijmd beukenhout (1500 x 700 mm), 40 mm dik, transparant geïmpregneerd

