





Dauerlicht-LED, orange 24V,70mm



Powering Business Worldwide™

Typ SL7-L24-A
Art.-Nr. 171466
Katalog Nr. SL7-L24-A

Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL7
Grundfunktion			Modul mit LED
Schutzart			IP66
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V	24 V AC/DC
Lichtart			Dauerlicht
Leuchtmittel			LED
Farbe			orange
			
Funktion			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Product Standards
 UL File No.
 UL Category Control No.
 CSA File No.
 CSA Class No.
 North America Certification
 Degree of Protection

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
 E29184
 NKCR
 UL report applies to both US and Canada
 NKCR7
 UL listed, certified by UL for use in Canada
 UL Type 4, 4X, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Material			Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC)
Kalottenfarbe			orange
Umgebungstemperatur		°C	-30 - +60
Anzahl Signalelemente			max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Gewicht		g	80

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3


Module

Lichtart		Dauerlicht
Leuchtmittel		LED
Leckstrom	A	< 0.003
Lebensdauer	h	> 100000
Abstrahlwinkel		360°
Strom-/Leistungsaufnahme		
24 V AC/DC	A	0,049 - 0,054
Spannungsbereich		24 V AC/DC ± 10 %

Technische Daten nach ETIM 4.0

Funktion		Dauerlicht
Farbe		orange
Außendurchmesser	mm	73
Schutzart (IP)		IP66
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	V	24 - 24
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	V	24 - 24
Betriebsspannung bei DC	V	24 - 24
Spannungsart		AC/DC
Art des Leuchtmittels		LED
Gehäusefarbe		schwarz

Abmessungen



Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047004ZU SL7, Lichtmodule, Akustikmodule

IL047004ZU SL7, Lichtmodule,
Akustikmodule

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf