



## Leírás:

Sarokszelepek 22 mm széles menettel és tömítőgyűrű-csatlakozással, egyenes, természetes/kék a folyadékok szabályozott ürtítéséhez dobokból és kannákból külön csomagolásban

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből, egycsöves csővégsatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- rendkívül finom adagolást tesz lehetővé
- d2= 22 mm [d1= 12 mm] átmérőjű széles menettel, széles nyakú kannákhoz, ballonokhoz és PROFI vizeskannákhoz illeszkedő kivitel
- max. 1,5 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- kifolyási sebesség > 3,0 l/min
- levegőztető és tömítés nélkül
- csővégső külső átmérője d4= 13 mm, ill. 1/2" (csatlakozó rész)
- hossz = 118 mm
- kulcsnyílás: kny = 24 mm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>520105</b>
GTIN	<b>4007228520101</b>
Vámtarifa	<b>39174000</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>1</b>

szín	<b>természetes</b>
Súly (kg)	<b>0,05</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>1</b>
M x S x M (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>0,05</b>
----------------------	-------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>336</b>
Rétegek száma	<b>9</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>42</b>
Súly (kg)	<b>356,0</b>