



## Description:

Bacs t. 4, bleu en polypropylène incassable et indéformable (PP) pour s'adapter à un grand nombre de domaines d'utilisation avec une grande variété d'accessoires

- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- empilables de façon sécurisée
- taille 4 en 5 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, transparent)
- volumes d'espace/de débordement : 7,10 L / 3,56 L
- Charge admissible 20 kg/capacité d'empilement : 167 kg
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +80° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- 1 logement de cloison max. (longitudinalement)
- Accessoire séparé : Séparateurs longitudinaux Réf. 674005
- multiples possibilités d'agrandissement grâce à différents systèmes de suspension : Panneau mural à fentes, rayonnages fixes et mobiles
- disponible sur demande pour de grandes quantités Taille 4 en matériau conducteur noir : Résistance superficielle  $10^3$  à  $10^6$  Ohm
- p=profondeur= 332 mm, l=largeur=207 mm, h=hauteur=155 mm
- Cotes intérieures : 290x170x144 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>674300</b>
GTIN	<b>4007228703337</b>
Tarif douanier	<b>39231090</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>12</b>

Couleur	<b>bleu</b>
Volume en l	<b>7,10</b>
Poids (kg)	<b>0,39</b>
T x B x H (mm)	<b>332 x 207 x 155</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>12</b>
T x B x H (mm)	<b>334 x 422 x 681</b>

Poids par récipient (kg)	<b>4,68</b>
--------------------------	-------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>18</b>
Nombre de couches	<b>3</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,193</b>

Carton par étage	<b>6</b>
Poids (kg)	<b>104,24</b>