


ROLINE HDMI 8K Audio Extractor LPCM 7.1

Art.nr.	14.01.3444
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	14.01.3444
EAN (een stuk)	7630049632653

roline
Designed for Professionals



4320p
UHD-2

8K

Met de ROLINE HDMI 8K Audio Extractor kunnen audiosignalen uit het HDMI-sigitaal worden gehaald.

Niet alle monitoren hebben goede luidsprekers. Met de extractor kun je de audiosignalen naar een luidsprekersysteem leiden via S/PDIF (optisch) of analoog via 3,5 mm aansluitingen; het pure beeldsignaal gaat naar het scherm.

- Ondersteunt HDMI, HDCP 1.2
- Audiosnelheid (samplefrequentie voor S/PDIF zoals HDMI) tot 192 kHz
- Ondersteunt audio met hoge bitsnelheid
- Ondersteunt schermresolutie tot 4K2K en 3D
- Voeding (5V DC, 2A) inbegrepen
- Leveringsomvang: extractor, netvoeding, gebruiksaanwijzing

Haal audiosignalen op en stuur ze naar het home cinema-systeem:

Met de HDMI 8K audio-extractor kunnen audiosignalen tot 192 kHz zonder vervorming uit het HDMI-sigitaal worden gehaald en naar je eigen systeem worden gestuurd.

De converterbox heeft een optische S/PDIF-aansluiting en vier 3,5 mm jack-uitgangen voor aansluiting op een stereo-, 5.1- of 7.1-speakersysteem. De extractor is geschikt voor alle apparaten die audiogegevens verzenden via een HDMI-uitgang: Apple TV, DVD-spelers en Blu-ray spelers, maar ook consoles zoals Playstation 4 en Xbox One.

Na het splitsen stuurt de extractor het pure beeldsignaal naar de tv en ondersteunt

resoluties tot 8K en 3D-effecten. Het videosignaal wordt niet beïnvloed.
Gamer of cineaste: de audio-extractor is ideaal voor het verbeteren van de hifi-ervaring in de thuisbioscoop of gaming via surround sound hoofdtelefoons of systemen.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	HDMI Audio Extraktor
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Extractor, voeding, handleiding
Max. Resolutie	7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Aansluiting kant 1 (PC)	HDMI
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	HDMI, Opt. S/PDIF / 4x 3,5mm female
Type connector kant 1	HDMI type A
M/F kant 1	Female
Type connector kant 2	HDMI type A 3,5 mm jack, 3-pin stereo Toslink
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Afmeting (HxBxD)	27 x 95 x 85 mm
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	60 °C
Hoogte	24 mm
Breedte	70 mm
Diepte	90 mm
Gewicht	106 g

Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	190 mm
Diepte verpakking	150 mm
Gewicht verpakking	0.15 kg