

Blume Förderanlagen passage pour convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 1 m x
600 mm, empattement 100 mm,
avec charnières et poignée



Numéro d'article: 427231

Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à rouleaux léger

Passage

passage pour convoyeur à rouleaux

- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 1 m x 600 mm
- largeur 640 mm
- empattement 100 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 300 mm et d'une largeur maximale de 800 mm
- avec charnières et poignée
- sert de barrière en position relevée
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	longueur min. du produit transpo	300 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	empattement	100 mm
composants de convoyeur	passage	hauteur de cadre	70 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	20 mm

matériau de roulette	acier	équipement transporteur	charnières, poignée
diamètre de rouleau	50 mm	fonction transporteur	sert de barrière en position relevée
longueur de convoyeur	1 m	matériau de cadre	acier
extensible	non	surface de cadre	galvanisé
largeur de convoyeur	600 mm	forme de cadre	profilé en U
largeur	640 mm	Poids	21 kg
largeur du produit transporté ju	800 mm		