



Manometer

PAGN-26-1.6M-P10

Teilenummer: 563735

FESTO

mit Anzeigeeinheit in Mpa.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [MPa]	0 ... 1,6 MPa
Nenngröße Manometer	26
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 1,6 MPa
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	Cartridge 10 mm
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	15 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff