

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 1 m x
500 mm, empattement 75 mm

Numéro d'article: 126472



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Élément pour transporteur lourd à rouleaux

Droit

convoyeur à rouleaux











- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 1 m x 500 mm
- largeur 580 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 700 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 40 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	700 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	225 mm
composants de	élément pour convoyeur	empattement	75 mm

convoyeur			
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm
matériau de roulette	acier	largeur de cadre	40 mm
diamètre de rouleau	50 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	1 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	500 mm	Poids	28,3 kg
largeur	580 mm		

Accessoires

130447	·	courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 500 mm, empattement 75 mm
130607	·	courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 500 mm, empattement 75 mm
131075		passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 500 mm, empattement 75 mm, avec charnières et équilibreur
133445		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
135291		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135305		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135451		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508097		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508103		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508110		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508116		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508123		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel